

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 63 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308573 6
GTIN	4045197870483
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Prihvat	PSC 63 kratko

Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290