

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 63 kratko, Ø stezanja D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308573 8
GTIN	4045197870490
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dodatni pribor:**

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	PSC 63 kratko

Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1