

Garant**Stezna glava za ER čahure, PSC 80 kratko, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308539 32
GTIN	4045197870667
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Unutarnje hlađenje: da

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
-------------	-------

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm
Stezni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Prihvat	PSC 80 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni \varnothing d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 15 mm	308986 15
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni \varnothing d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni \varnothing d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 15 mm	309001 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 32	309749 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom	309026
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5