

**Garant**

**Držač za glodače glave, s rupama rashladnog kanala, PSC 80 kratko, Ø trna d1: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308551 40
GTIN	4045197870728
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodačkih glava sa središnjim provrtom i glodačkih glava s poprečnim utorom.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885; 309893.

**Tehnički opis**

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40

Vanjski Ø D	89 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Prihvat	PSC 80 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

---

## Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
---------------------------------	-----------