

Garant
Držac za ubodno tokarenje 45°, desno, širina drške / utora w: 20/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273762 20/3
GTIN	4045197869265
Razred artikla	21W

Opis
Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

Napomena:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (na $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (na $w = 2$).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

min. širina utora y: 0,5 mm

Funkcionalna širina L_4 : 23 mm

Duljina glave L_1 : 33 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina L_4	23 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	33 mm

Veličina drške	20 mm
min. širina utora y	0,5 mm
t _{min.}	0,7 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak	279904
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600