

Garant
Držač za ubodno tokarenje 45°, lijevi, širina drške / utora w: 20/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Razred artikla	21W

Opis
Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

Napomena:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (na $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (na $w = 2$).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora w : 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

min. širina utora y : 0,5 mm

Funkcionalna širina L_4 : 23 mm

Duljina glave L_1 : 33 mm

Ukupna duljina L : 125 mm

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	23 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	33 mm

Širina utora w	3 mm
min. širina utora y	0,5 mm
t _{min.}	0,7 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak	279904
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600