

**Garant**
**Držac za ubodno tokarenje 45°, lijevi, širina drške / utora w: 25/3**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Razred artikla	21W

**Opis**
**Upotreba:**

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

**Napomena:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (na  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (na  $w = 2$ ).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora  $w$ : 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

min. širina utora  $y$ : 0,5 mm

Funkcionalna širina  $L_4$ : 28 mm

Duljina glave  $L_1$ : 33 mm

Ukupna duljina  $L$ : 150 mm

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	33 mm
Ukupna duljina $L$	150 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Širina utora $w$	3 mm
Veličina drške	25 mm

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	28 mm
min. širina utora y	0,5 mm
t <sub>min.</sub>	0,7 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Pritezni vijak	279904
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600