



Lepezasti brusni disk V2 Power, (CER), plosnat-ukošen za INOX, Ø 115 mm, Granulacija: 60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565481 60
GTIN	4027497396566
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja. Jednostavno montiranje na disk od čelika ili staklenih vlakana, za smanjenje vibracija i buke, za hladno brušenje sa svojstvom samooštrenja.

ZA: Čisti **cirkon-korund** na miješanoj tkanini od poliesteru i pamuka. Izuzetno aktivno zbog otvorenog rasipanja zrna.

ZA-Power: Posebna **cirkon-korund mješavina** s brusno aktivnom prevlakom. Bez lijepljenja odvojenih čestica i caklenja zbog hladnog brušenja.

CER: Najviša učinkovitost brušenja, **keramičko zrno** s učinkom samooštrenja. Bez ostakljenja tj. zagrijavanja. Vrlo prikladna i za bridno brušenje.

SiC: Posebno grubo **zrno silicij-karbida**, bez naslagivanja ploče. Vrlo prikladna za aluminij i kompozitne materijale.

CER: Visokoučinkovito brušenje. **Keramičko zrno** sa samooštrenjem. Bez efekta taljenja brusnog materijala tj. pregrijavanja. Vrlo prikladna i za brušenje bridova.

Upotreba:

Za **univerzalnu primjenu**. Rad bez vibracija i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod art. 566300 i dalje.

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Opis oblika: plosnato-koso

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	plosnato-koso
Granulacija	60
Ø ploče	115 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Nosivi disk	Disk od staklenih vlakana
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s