



Lepezasta brusna ploča (Spezial ZA) tanjur od staklene tkanine konusni, Ø 115 mm, granulacija: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565560 40
GTIN	9003171602296
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk s visokim i agresivnim reznim svojstvima uz dugačak vijek trajanja. **Specijalni cirkon-korund (ZA)** sa slojem za hlađenje na **tkanini od pamuka**. Disk od staklenih vlakana. **Za sve materijale. Vrlo velika gustoća prevlake.**

Lepezasta brusna ploča s **cirkonskim korundom (ZA)** i rashladnom prevlakom na **pamučnoj tkanini**. Disk od staklenih vlakana. **Za sve materijale. Velika gustoća oblaganja.**

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Opis oblika: koso

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Opis oblika	koso
Granulacija	40
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	115 mm

Sredstvo za brušenje	cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
aktivni brusni, rashladni sloj	da
Podloga sredstva za brušenje	Pamučna tkanina
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Nosivi disk	Disk od staklenih vlakana
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk