



Lepezasti brusni disk V2 Power, (ZA), plosnat-ukošen za čelik, Ø 178 mm, granulacija: 40



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 565463 40 |
| GTIN | 4027497403417 |
| Razred artikla | 53L |

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja. Stakleni tanjur za **univerzalnu primjenu**.

Čisti **cirkon-korund** na miješanoj tkanini od poliesteru i pamuka. Izuzetno aktivno zbog otvorenog rasipanja zrna.

Upotreba:

Rad bez vibracija i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod br. 566300 i dalje.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Granulacija | 40 |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| Opis oblika | plosnato-koso |
| Ø ploče | 178 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 178 mm |
| Nosivi disk | Disk od staklenih vlakana |
| optimalno za materijal | čelik |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |