



## Soft Job lepezasti brusni disk (ZA), Ø 50,8 mm, granulacija: 40



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 554030 40     |
| GTIN           | 9003172469829 |
| Razred artikla | 53T           |

### Opis

#### Izvedba:

**Sustav brze izmjene** s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Izrazito fleksibilna izvedba sa podignutim lamelama i preklopnim rubom **za izrazito mekano, ravnomjerno brušenje.**

**Mini lamelni diskovi** s lepezastim lamelama u usporedbi s uobičajenim brusnim pločama imaju **duži vijek trajanja, fleksibilniji su kod brušenja** i stvaraju **ravnomjerniju površinu kod brušenja** (hrapavost) sve dok nisu previše istrošeni.

#### Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

#### Napomena:

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

Navoji: Roloc™ sustav za brzu izmjenu  
maksimalan broj okretaja: 20000 min<sup>-1</sup>

### Tehnički opis

|             |         |
|-------------|---------|
| Granulacija | 40      |
| Ø ploče     | 50,8 mm |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Sredstvo za brušenje           | Cirkonski korund (ZA)         |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA                            |
| Podloga sredstva za brušenje   | Plastični tanjur              |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 50,8 mm                     |
| Navoji                         | Roloc™ sustav za brzu izmjenu |
| maksimalan broj okretaja       | 20000 min <sup>-1</sup>       |
| Vrsta proizvoda                | Lepezasti brusni disk         |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm | 554093 50 |
| Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm            | 554090 50 |
| Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 50 mm         | 554089 50 |
| Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje Vanjski Ø 50 mm       | 554092 50 |
| Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 50 mm        | 554091 50 |