



Lepezasti brusni disk SLTT (CER), plosnat-ukošen za INOX, Ø 125 mm, granulacija: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565422 40
GTIN	4027497504046
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja. Robusni noseći tanjur od čeličnog lima. Tiho i bez vibracija.

Najviša učinkovitost brušenja, **keramičko zрно** s učinkom samooštrenja. Bez ostakljenja tj. pregrijavanja. Vrlo prikladna i za bridno brušenje.

Upotreba:

Za **najveću brusnu učinkovitost** i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod br. 566300 i dalje.

Tehnički opis

Granulacija	40
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	plosnato-koso

Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Nosivi disk	Disk od čeličnog lima
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		