

**Garant****Malo roto glodalo Z5 – fino, HM, tip: A0613****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546800 A0613
GTIN	4045197521781
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm. **Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Oblik	A0613
Ø glave	6 mm
Opis oblika	Cilindar
Kratka oznaka ozubljenja	Z5
Ukupna duljina	43 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	13 mm
Serija	Ozubljenje Z5
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		