

Garant**Spiralno svrdlo HSS/E br. 114500 za nadopunu, TiAlN, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Ojačana konusna jezgra.

Sa šiljkom u obliku C.

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj svrdla	19
Područje svrdla	1 - 10 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338

Tolerancija nazivnog \emptyset	h8
Kut vrha	130 stupanj
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 3 mm	114450 3
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 4 mm	114450 4
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 7 mm	114450 7
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 9 mm	114450 9
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 10 mm	114450 10
Spiralno svrdlo HSS/EFS \emptyset DC h8 6 mm	114450 6

Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1