

## Navoji Kontrolna matica - IDE 6g, navoji: M48



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486010 M48
GTIN	2050001669933
Razred artikla	48B

### Opis

**Izvedba:**

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

**Upotreba:**

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

Nagib navoja	5 mm
Razred tolerancije	6g
Navoji	M48
Kalibriranje	L12

Polje tolerancije	g
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (dobro)

## Usluge

DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60