

Navoji Kontrolni trn, TiN, navoji: M8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486008 M8
GTIN	2050001060457
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

IDE strana s TiN prevlakom. Zbog toga je vijek trajanja znatno dulji, utor za nečistoće od M6.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Dodatni pribor:

Granični kontrolni trn za osnovne rupe br. 486055.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	6H
Nagib navoja	1,25 mm
Navoji	M8
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Polje tolerancije	H

Kvaliteta	6
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Površina dobre strane	TiN
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

DAkS kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028590 90
Kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 20 mm	028550 20