

Navoji Kontrolna matica - IDE 6g, navoji: M20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486010 M20
GTIN	2050001037213
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Navoji	M20
Razred tolerancije	6g
Nagib navoja	2,5 mm
Kalibriranje	L12

Polje tolerancije	g
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (dobro)

Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100