

**Navoji Kontrolna matica - IDE 6g, navoji: M22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486010 M22
GTIN	2050001039798
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

**Upotreba:**

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

**Tehnički opis**

Nagib navoja	2,5 mm
Navoji	M22
Razred tolerancije	6g
Kalibriranje	L12

Polje tolerancije	g
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (dobro)

## Usluge

KalibriranjeKontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkkS kalibriranjeKontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100