

Navoji Kontrolni trn - IDE, navoji: M48



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486020 M48
GTIN	4045197213136
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

IDE i NE-IDE strana su odvojene (DIN 2240, dio 2, oblik GE).

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Kalibriranje: L11

Standard: DIN 13

Vrsta navoja: M

Nagib navoja: 5 mm

Tehnički opis

Razred tolerancije	6H
Nagib navoja	5 mm
Navoji	M48
Polje tolerancije	H
Standard	DIN 13

Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L11
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn za navoj (dobro)

Usluge

Kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	018580 60
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	019580 90
Kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	028500 60
DAkKS kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028540 90