

Navoji Kontrolni matica - NE-IDE 6g, navoji: M24



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486050 M24
GTIN	2050001037404
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	6g
Nagib navoja	3 mm
Navoji	M24
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije	g
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100