

## Navoji Kontrolni matica - NE-IDE 6g, navoji: M27



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 486050 M27    |
| GTIN           | 2050001037411 |
| Razred artikla | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

#### Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nagib navoja       | 3 mm |
| Razred tolerancije | 6g   |
| Navoji             | M27  |
| Kalibriranje       | L12  |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Polje tolerancije | g                                    |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (loš)                     |
| Vrsta navoja      | M                                    |
| Standard          | DIN 13                               |
| Kvaliteta         | 6                                    |
| Vrsta proizvoda   | Kontrolni prsten za navoj (odbačeno) |

## Usluge

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm        | 028600 60  |