

Navoji Kontrolni trn, navoji: M27



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 486000 M27 |
| GTIN | 2050001691040 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.
Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------|
| Nagib navoja | 3 mm |
| Navoji | M27 |
| Razred tolerancije | 6H |
| Vrsta navoja | M |
| Standard | DIN 13 |
| Polje tolerancije | H |
| Kvaliteta | 6 |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Kalibriranje | L10 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| KalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm | 028550 60 |
| DAkKS kalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm | 028590 90 |