

## Navoji Kontrolni trn, navoji: M30



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 486000 M30    |
| GTIN           | 2050001691057 |
| Razred artikla | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

**IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R).** NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

#### Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.  
Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Navoji             | M30              |
| Nagib navoja       | 3,5 mm           |
| Razred tolerancije | 6H               |
| Vrsta navoja       | M                |
| Standard           | DIN 13           |
| Kvaliteta          | 6                |
| Polje tolerancije  | H                |
| Vrsta šablone      | Kontrolnik (loš) |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Vrsta šablone   | Kontrolnik (dobar) |
| Kalibriranje    | L10                |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn      |

**Usluge**

|  |           |
|--|-----------|
| KalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm       | 028550 60 |
| DAkKS kalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm | 028590 90 |