

**Garant****Malo roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: H0307****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546900 H0307
GTIN	4045197156884
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Ø glave	3 mm
Opis oblika	Plamen
Ukupna duljina	40 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Oblik	H0307
Ø drške	3 mm
Duljina glave	7 mm
Seriya	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		