

Garniture navojnih kontrolnih klinova, sadržaj garniture: M3-M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Dobra i škartna strana na jednoj ručici (DIN 2240, dio 1 oblik S). Škartna strana je označena crvenom bojom.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Sadržaj:

Po 1 granični kontrolni trn br. 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Dio isporuke:

Uključuje: čvrsta drvena kutija sa zaštitnom podlogom od pjenaste spužve.

Dodatni pribor:

Granični kontrolni trn za osnovne rupe br. 486055.

Napomena:

Kalibri za fine navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Sadržaj garniture	M3-M12
Standard	DIN 13

Vrsta navoja	M
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S13
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

KalibriranjeSet navojnih kontrolnih trnova sadržaj garniture M3-M12	020700 M3-M12
DAkS kalibriranjeSet navojnih kontrolnih trnova sadržaj garniture M3-M12	020710 M3-M12

Pribor

NavojiKontrolni trn navoji M4	486000 M4
NavojiKontrolni trn navoji M6	486000 M6
NavojiKontrolni trn navoji M10	486000 M10
NavojiKontrolni trn navoji M12	486000 M12
NavojiKontrolni trn navoji M8	486000 M8
NavojiKontrolni trn navoji M5	486000 M5
NavojiKontrolni trn navoji M3	486000 M3