

Navoji Kontrolni matica - NE-IDE 6g, navoji: M2



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 486050 M2 |
| GTIN | 2050001037251 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|--------|
| Navoji | M2 |
| Razred tolerancije | 6g |
| Nagib navoja | 0,4 mm |
| Kalibriranje | L12 |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Polje tolerancije | g |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Standard | DIN 13 |
| Vrsta navoja | M |
| Kvaliteta | 6 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni prsten za navoj (odbačeno) |

Usluge

| | |
|--|------------|
| DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 3 mm | 028600 3 |