

Navoji Kontrolni trn, navoji: M2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486000 M2
GTIN	2050001690883
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.
Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	6H
Navoji	M2
Nagib navoja	0,4 mm
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Polje tolerancije	H
Kvaliteta	6
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

Kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 3 mm	028550 3
--	----------