

## Navoji Kontrolni trn, TiN, navoji: M3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486008 M3
GTIN	2050001060419
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

**IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R).** NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

IDE strana s TiN prevlakom. Zbog toga je vijek trajanja znatno dulji, utor za nečistoće od M6.

#### Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Dodatni pribor:

Granični kontrolni trn za osnovne rupe br. 486055.

#### Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

Navoji	M3
Nagib navoja	0,5 mm
Razred tolerancije	6H
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6

Polje tolerancije	H
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Površina dobre strane	TiN
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

## Usluge

KalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 3 mm	028550 3
DAkKS kalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028590 90