

## Navoji Kontrolni matica - NE-IDE 6g, navoji: M16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486050 M16
GTIN	2050001037367
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

#### Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

Navoji	M16
Nagib navoja	2 mm
Razred tolerancije	6g
Kalibriranje	L12

Polje tolerancije	g
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

## Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100