

**3M Roloc™****Filc diskovi za završne radove SC-DR, Ø 76,2 mm, Usporedba granulacije: 280**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554047 280
GTIN	30048011055306
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Sustav brze izmjene** s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Univerzalni i učinkoviti **najlonski filc**.

### Upotreba:

Za čišćenje, odmaščivanje, matiranje metalnih površina.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

### Napomena:

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

## Tehnički opis

Usporedba granulacije	280
Izvedba	A very fine
Stupanj finoće	fino
Ø ploče	76,2 mm
Sredstvo za brušenje	Najlonski filc

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
maksimalan broj okretaja	18000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusno runo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554094 75
Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554088 75
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 75 mm	554090 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 75 mm	554092 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø 75 mm	554091 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 75 mm	554089 75