

**3M Roloc™****Disk za grubo čišćenje (A), Ø 50,8 mm, izvedba u filcu: MED**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554064 MED
GTIN	50048011641909
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Sustav brze izmjene** s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica. Kombinacija **čišćenja i fine završne obrade**.

### Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja.

### Napomena:

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	18000 min <sup>-1</sup>
Stupanj finoće	grubo
Stupanj tvrdoće	srednje
3M oznaka	BF-DR

Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

**Pribor**

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50