

## Navoji Kontrolni matica - NE-IDE 6g, navoji: M20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486050 M20
GTIN	2050001037381
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299.

#### Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

### Tehnički opis

Navoji	M20
Razred tolerancije	6g
Nagib navoja	2,5 mm
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije	g
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

## Usluge

DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm

028640 100

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 20 mm

028600 20