

3M Roloc™**Kompaktni disk XL-UR, Ø 76,2 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554067 100
GTIN	30048011171952
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Filc s brusnim zrnom povezanim smolom, **kompaktni oblik diska**.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Posebice primjereno za **fino brušenje i poravnavanje**. **Fina završna obrada**, za poboljšanje kvalitete površine.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	100
Stupanj tvrdoće	tvrd
Izvedba	8 A coarse
Stupanj finoće	grubo
Ø ploče	76,2 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
Oznaka proizvođača	XL-DR
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kompaktna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 75 mm	554091 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje Vanjski Ø 75 mm	554092 75
Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554094 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554089 75
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 75 mm	554090 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554088 75