



## Lepezasti brusni disk za aluminij, POLIFAN-CURVE (A), Ø pločexširina: 115X16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566327 115X16
GTIN	4007220851968
Razred artikla	55P

### Opis

#### Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavora. **Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela** omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.

**SGP CURVE-ALU (A)** u zrnu 40 za aluminij i neželjne metale, bez lijepljenja odvojenih čestica i neželjenih ostataka.

#### Upotreba:

**Precizno brušenje kutnih zavora**, skošavanja bridova i skidanje srha. Široka izvedba (D) za kutne zavare &gt; 8 mm.

### Tehnički opis

Širina u polumjeru	14 mm
Opis oblika	radijalno
Širina vodilice	16 mm
za polumjere šava	> 8 mm

Granulacija	40
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	115 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	Aluminij
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		