

**HOLEX****Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo, Vanjski Ø: 50mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 554093 50     |
| GTIN           | 4045197526243 |
| Razred artikla | 52E           |

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem** (Roloc™, Combidisc®). Gumeni tanjur s integriranim **prihvatom od 1/4 cola i drškom od 6 mm**. Montaža na M14 vratilo s adapterom br. 554081.

**Upotreba:**

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

**Tehnički opis**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| maksimalan broj okretaja | 25000 min <sup>-1</sup>         |
| Vanjski Ø                | 50 mm                           |
| Ø drške                  | 6 mm                            |
| Prihvat na strani alata  | Brzostezni sustav vanjski navoj |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Prihvat na strani stroja | Ø drške 6 mm    |
| Vrsta proizvoda          | Potporni tanjur |