



Lepezasti brusni disk za aluminij, POLIFAN-CURVE (A), Ø pločexširina: 125X16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566327 125X16
GTIN	4007220851975
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavora. **Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela** omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.

SGP CURVE-ALU (A) u zrnu 40 za aluminij i neželjezne metale, bez lijepljenja odvojenih čestica i neželjenih ostataka.

Upotreba:

Precizno brušenje kutnih zavora, skošavanja bridova i skidanje srha. Široka izvedba (D) za kutne zavare > 8 mm.

Tehnički opis

Širina u polumjeru	14 mm
za polumjere šava	> 8 mm
Opis oblika	radijalno
Granulacija	40

Širina vodilice	16 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	Aluminij
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		