

Garant

Malo roto glodalo, 7-dijelna garnitura Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	546960
GTIN	4045197156945
Razred artikla	51D

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. Asortimani s odabranim malim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 546900 vel. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Serija	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM

Ø drške	3 mm
Broj glodaćih klinova	7
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo