

HOLEX**Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo, Vanjski Ø: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554093 75
GTIN	4045197526250
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem** (Roloc™, Combidisc®). Gumeni tanjur s integriranim **prihvatom od 1/4 cola i drškom od 6 mm**. Montaža na M14 vratilo s adapterom br. 554081.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vanjski Ø	75 mm
Ø drške	6 mm
Prihvat na strani alata	Brzostezni sustav vanjski navoj

Prihvat na strani stroja

Ø drške 6 mm

Vrsta proizvoda

Potporni tanjur