

HOLEX**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 60, Ø glavexširina glave: 40X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554100 40X15
GTIN	4045197235466
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

Širina glave	15 mm
Granulacija	60
maksimalan broj okretaja	19100 min ⁻¹
preporučeni broj okretaja	12000 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	40 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Atribut imena proizvoda	Zrno 60
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		