


**Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A), Ø 115 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566400 40
GTIN	4018875992876
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi **vulkanizirani filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.

Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708 za brušenje metala, plastike, drva ili sl.

Vrsta zrna: **poluplemeniti korund (A)**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

Tehnički opis

Granulacija	40
Oznaka proizvođača	VSM KF 708
Ø ploče	115 mm
Serijski broj	KF708
Sredstvo za brušenje	Poluplemeniti korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Podloga sredstva za brušenje	Vulkanfiber

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Prihvat	Roloc™ sustav za brzu izmjenu
Ø bušenja	22,23 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 108 mm	566650 108
Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 115 mm	566672 115
ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 108 mm	566670 108