

**3M Roloc™****Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14 tvrdo, Vanjski Ø: 75mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 554094 75      |
| GTIN           | 50051144849982 |
| Razred artikla | 53M            |

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®)**.

Gumeni tanjur s **M14 prihvatom**.

Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

**Upotreba:**

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

**Tehnički opis**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| maksimalan broj okretaja            | 20000 min <sup>-1</sup>         |
| Vanjski Ø                           | 75 mm                           |
| Navoji                              | M14                             |
| Prihvat na strani alata             | Brzostezni sustav vanjski navoj |
| Prihvat na strani stroja            | Navoj M14                       |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™                          |
| Vrsta proizvoda                     | Potporni tanjur                 |

