

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: D1210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547100 D1210
GTIN	4007220936870
Razred artikla	55F

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Kugla

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 10 mm

Ukupna duljina: 51 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Opis oblika	Kugla
Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Ukupna duljina	51 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Oblik	D1210
Ø glave	12 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	10 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		