

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: A0820****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547100 A0820 |
| GTIN | 4007220937211 |
| Razred artikla | 55F |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Cilindar

Ø glave: 8 mm

Duljina glave: 20 mm

Ukupna duljina: 60 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Ø glave | 8 mm |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Kratka oznaka ozubljenja | STEEL |
| Oblik | A0820 |
| Opis oblika | Cilindar |
| Ukupna duljina | 60 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Duljina glave | 20 mm |

| | |
|-----------------|--------------|
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |