

3M Roloc™**Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm, Vanjski Ø: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554090 75
GTIN	4001895967771
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®)**.

Plastični prihvatni tanjur s **čvrsto povezanom ručkom 6 mm**.

Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vanjski Ø	75 mm
Ø drške	6 mm
Prihvat na strani alata	Brzostezni sustav vanjski navoj
Prihvat na strani stroja	Ø drške 6 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™

Vrsta proizvoda

Potporni tanjur