

Garant**Spiralno svrdlo HSS/E br. 114500 za nadopunu, TiAlN, tip: 1-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115355 1-13
GTIN	4045197197634
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Ojačana konusna jezgra.

Sa šiljkom u obliku C.

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 13 mm
Broj svrdla	25
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338
Tolerancija nazivnog Ø	h8

Kut vrha	130 stupanj
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114500 11,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114500 12,5

Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 11 mm	114500 11
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114500 10,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 13 mm	114500 13
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 12 mm	114500 12
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5