

**3M Roloc™****Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano, Vanjski Ø: 50mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554091 50
GTIN	4046719810529
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®)**. Gumeni tanjur s integriranim **prihvatom od 1/4 cola i drškom od 6 mm**. Montaža na M14 vratilo s adapterom br. 554081.

Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

### Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

### Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	25000 min <sup>-1</sup>
Vanjski Ø	50 mm
Ø drške	6 mm
Prihvat na strani alata	Brzostezni sustav vanjski navoj

Prihvat na strani stroja	Ø drške 6 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur