

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: G0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547100 G0820
GTIN	4007220936993
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Šiljasti luk

Ø glave: 8 mm

Duljina glave: 20 mm

Ukupna duljina: 60 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Opis oblika	Šiljasti luk
Oblik	G0820
Ukupna duljina	60 mm
Ø glave	8 mm
Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		