



Lepezasti brusni disk za INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Ø ploče×širina: 115X16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566325 115X16
GTIN	4007220827451
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavora. **Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela** omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.

SGP CURVE STEELOX (CER) u granulaciji 60 za fine površine i hladno brušenje na materijalima koji slabo provode toplinu.

Upotreba:

Precizno brušenje kutnih zavora, skošavanja bridova i skidanje srha. Široka izvedba (D) za kutne zavare > 8 mm.

Tehnički opis

Širina vodilice	16 mm
Širina u polumjeru	14 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	radijalno

Granulacija	60
za polumjere šava	> 8 mm
Ø ploče	115 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		