

Garant**Lepezasti brusni disk Filc, Ø 125 mm, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566340 280
GTIN	4045197488909
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Lepezasta ploča od filca s **lepezastim brusnim filcom** na tanjuru od staklenih vlakana.

Upotreba:

- **Za završnu obradu površina.**
- **Za uklanjanje boje, čišćenje i lagano poliranje šavova od varenja.**
- **Za fino brušenje velikih površina i za završnu obradu.**

Preporučeni broj okretaja 4600 – 5300 min⁻¹.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Stupanj finoće	fino
Opis oblika	koso
Boja	plava
Usporedba granulacije	280
Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		