

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: G1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547100 G1225
GTIN	4007220937082
Razred artikla	55F

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Šiljasti luk

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 25 mm

Ukupna duljina: 70 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Oblik	G1225
Opis oblika	Šiljasti luk
Ukupna duljina	70 mm
Ø glave	12 mm
Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		